



Serie:  
100

Produkt:  
Mila-wall

Bezeichnung:  
Montage der Lenkrolle mit Adapter (8.100.087, 8.100.088)

Mila-wall®  
08.10.2019

## 1. Lenkrolle mit Adapter

Artikelnummer: 8.100.087 - Tandemrolle mit Feststellbremse  
8.101.088 - Tandemrolle ohne Feststellbremse

Beschreibung: Die Lenkrollen mit Adapter sind zur Montage an den Wandelementen von mila-wall Serie 100 vorgesehen. So können die Wandelemente bei Bedarf verrollt werden.

## 2. Produktinformationen

Abmessung: 95 x 65 x 65 mm (8.100.087), 85 x 45 x 45 mm (8.100.088)  
Schirmgehäuse: Kunststoff, schwarz  
Rad: Kunststoff, schwarz  
Raddurchmesser: Ø 50 mm (8.100.087), Ø 35 mm (8.100.088)  
Tragkraft: 50 kg (8.100.087), 20 kg (8.100.088)  
Bauhöhe mit Adapter: 65 mm (8.100.087), 50 mm (8.100.088)



## 3. Benötigtes Werkzeug

Ringmaulschlüssel: Ø 13 mm  
Tandemrolle mit Bremse: Art.Nr: 8.100.087 oder  
Tandemrolle: Art.Nr: 8.100.088


## 4. Aufbauanleitung

4.1



4.1 Adapter und Lenkrolle, wenn einzeln geliefert, zusammenschrauben.

4.2



4.2 Den Verstellfuß herausschrauben

4.3



4.3 Lenkrolle mit Adapter in mittigen Gewindegang einsetzen.

4.4



4.4 Adapter der Lenkrolle mit Ringmaulschlüssel (13 mm) handfest festschrauben.


## 5. Mila-wall® verrollen



Feststellbremse\* lösen

Hebel <oben> : Feststellbremse gelöst, fahrbereit

Hebel <unten> : Feststellbremse aktiv, nicht fahrbereit



\*die Feststellbremse ist nur bei Art.Nr. 8.100.087 vorhanden



Nach dem Versetzen der Wand die Feststellbremse aktivieren, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Hebel <unten> : Feststellbremse aktiv, nicht fahrbereit

